




















| Machine | Explode | Code | Description |
|--|---------|---|------------------------|
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 1 | AB294 | Fixed Front Panel |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 2 | AD728 | Thermostat |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 3 | AB308 | Main Switch |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 4 | AB352 | Lock & Key |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 5 | AG248 | Air Flow Window |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 6 | AB914 | Filter |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 7 | AA964 | Front Panel |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 8 | AB356 | Down Hinge Axis |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 9 | AE827 | Bushing |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 10 |  | Front Panel Nut |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 11 | AB120 | Filter Drier |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 12 | AJ133 | Middle Girder Fixer |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 13 | AA965 | Condenser |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 14 |  | Unit Board |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 15 | AB309 | Condenser Fan & Blade |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 16 |  | Basket Guard Grills |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 17 | AB293 | Water Box |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 18 |  | Discharge Pipe |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 19 | AJ954 | Front Panel Up Hinge |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 20 | AG014 | Compressor (R600a) |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 21 |  | Suction Pipe |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 22 | AA709 | Front Panel Down Hinge |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 23 | AA690 | Lock Hook |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 24 | AE824 | Standard Castor |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 24 | | Braked Castor |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 25 |  | Body |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 26 | AJ795 | Top |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 27 |  | Unit Room Cover |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 28 |  | EU Plug |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 28 |  | UK Plug |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 29 | AE800 | Top Fixed Board |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 30 | AA900 | Evaporator Water Pan |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 31 | AB323 | Evaporator |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 32 |  | Fan Support |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 33 | AH348 | Circuit Fan |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 34 |  | Evaporator Cover |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 35 |  | Air Flow Conduct Board |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 36 | AA639 | Sensor Fixed Clip |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 37 | AB953 | Probe Padding |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 38 |  | Back Support Left |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 39 |  | Front Support Left |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 40 |  | Front Support Right |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 41 |  | Back Support Right |

| | | | |
|--|-----|---|-----------------------------------|
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 42 | AJ504 | Bridge |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 43 |  | Washer |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 44 |  | Screw |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 45 | AJ528 | Drawer Guide Left |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 46 | | Drawer Guide Right |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 47 |  | Drawer with Welded Handle |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 48 | AB955 | Protector for Heating Element |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 49 | AJ960 | Defrost Heating Element |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 50 | AG601 | Middle Bridge |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 51 | AF587 | Drawer Gasket |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 52 | AC614 | Sensor |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | 53 | AB971 | Thermostat Protective Box |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | N/A | AJ162 | Electrics for Compressor HPKD190A |
| Polar geventileerde gekoelde GN werkbank met 6 laden | N/A | AC988 | Adjustable Feet (Optional) |